

Úsporné ve spotřebě

Ponechte čisticí a dezinfekční prostředek lépe působit: Nanášení nízkotlakými postřikovači. Nabízeny ve 3 velikostních třídách.

EK 1: Kompaktní a mobilní. Pro rychlé, plošné nanesení většího množství čisticího prostředku.

RM-Sprayer: Přenosný. Vynikající jako přístroj k předstříkání proti odolným nečistotám.

FS 2000: Pro velkoplošné použití. Svým zásobníkem z ušlechtilé oceli a tryskou s plochým paprskem vhodný také k nanášení desinfekčních prostředků. Se zásobníkem o velkém objemu (20 l) lze snadno manipulovat, protože má konstrukci na principu posuvného vozíku. Pro použití s čisticími prostředky RM 43, RM 57, RM 58, RM 59, RM 732, RM 734 a RM 735.



FS 2000

- velký, mobilní přístroj pro trvalé použití
- pro čisticí a dezinfekční prostředky

EK 1

- mobilní a kompaktní
- pro efektivní nanášení čisticích prostředků

RM-Sprayer

- mobilní
- pro předstříkání

Technické údaje	
Síťové připojení	V
Velikost nádrže	l
Tlak	bar
Hmotnost	kg
Rozměry (délka x šířka x výška)	mm
Objednací číslo	

FS 2000	
230 / 50 / 60 Hz	
20	
4 – 5,5	
40	
970 x 500 x 975	
1.250-101	

EK 1	
-	
10	
0,5 – 6	
4,2	
220 x 220 x 890	
6.393-212	

RM-Sprayer	
-	
5	
3	
1,8	
190 x 110 x 475	
6.394-255	

Příslušenství pro postřikovače

Výrobek	Popis	Objednací číslo
Tryska s plochým paprskem	Pro FS 2000 Speciálně pro nanášení dezinfekčních prostředků a gelů	6.415-166
Ruční čerpadlo	Pro RM Sprayer EK 1	6.393-213
Teleskopický nástavec	Pro RM Sprayer EK 1 Výsuvný z 860 mm na 1520 mm včetně trysky	6.393-313


Čisticí prostředky pro postřikovače a pěnovací trysky



Hygienická čistota



Ve sprše



V kuchyních a kantýnách

Dezinfekce a pěnové čištění

	Popis výrobku	Použití	Vlastnosti	Velikost balení	Objednací číslo
	Pěnový čistič, neutrální RM 57 ASF Pěnový čisticí prostředek šetrný k materiálům, pro lehké znečištění oleji, tuky a bílkovinami. Stabilní pěnový povlak zvyšuje čisticí účinek a dá se dobře opláchnout.	Manuálně, pro aplikaci vysokotlakými čističi a pěnovací tryskou, jako i pěnovým postřikovačem. Dávkování: manuální aplikace 10% Vysokotlaké čištění 1-2% FS 2000 10%	neutrální Hodnota pH: 7 v koncentrátu	20 l 200 l	6.295-178 6.295-179
Nová receptura 	Pěnový čistič, alkalický RM 58 ASF Spolehlivě odstraňuje ty nejdůležitější nečistoty z olejů, tuků a bílkovin i zbytky potravin na obkladech, kachličkách a nádobách. Pěnový povlak umožňuje dlouhodobý styk s podkladem a proto intenzivně působí na kolmé plochy.	Manuálně, pro aplikaci vysokotlakými čističi a pěnovací tryskou, jako i pěnovým postřikovačem. Dávkování: manuální aplikace 10% Vysokotlaké čištění 1-2% FS 2000 4-6%	alkalický Hodnota pH: 12 v koncentrátu	20 l 200 kg	6.295-100 6.295-101
Nová receptura 	Pěnový čistič, kyselý RM 59 ASF Lehce odstraňuje ty nejsilnější usazeniny a povlaky, jako je vodní kámen, rez, tuk, bílkoviny, pивní a mléčný kámen, na obkladech, kachličkách a nádobách. Intenzivní čisticí účinek na každém povrchu daný velmi stabilním pěnovým povlakem.	Manuálně, pro aplikaci vysokotlakými čističi a pěnovací tryskou, jako i pěnovým postřikovačem. Dávkování: manuální aplikace 10% Vysokotlaké čištění 1-2% FS 2000 6%	kyselý Hodnota pH: 2 v koncentrátu	20 l	6.295-192
	Dezinfekční čistič RM 732 1) Dezinfikující čisticí prostředek. Má baktericidní a fungicidní i podmíněně virucidní účinek a má velmi dobré čisticí výsledky.	Manuálně, pro aplikaci vysokotlakými čističi a podlahovými čisticími automaty Dávkování: manuálně 1-3% Vysokotlaké čištění 1-3% BR/BD údržbové čištění 1-3%	alkalický Hodnota pH: 9.5 v koncentrátu	10 l	6.295-183
Novinka	Dezinfekční čistič, pěna alkalická RM 734 Dezinfikující pěnový čisticí prostředek. Má fungicidní, virucidní, sporocidní a baktericidní účinek a současně rozpouští nečistoty z tuků, bílkovin, olejů a sazí. Pro svůj stabilní pěnový povlak se dá aplikovat také na kolmé povrchy.	Pro aplikaci pomocí zařízení RM Sprayer a vysokotlakými čističi jen s tryskou Inno Foam. Dávkování: 2-5%	alkalický Hodnota pH: 13 v koncentrátu	20 l	6.294-855
	Dezinfekční prostředek RM 735 1) Účinný neutrální dezinfekční prostředek. Má baktericidní, fungicidní i podmíněně virucidní účinek (např. hepatitida B).	Manuálně pro aplikaci pomocí zařízení RM Sprayer nebo vysokotlakými čističi. Dávkování: 0,75-7 %	neutrální Hodnota pH: 7.5 v koncentrátu	10 l	6.295-194
	Odstraňovač sazí RM 33 Tekutý maximálně účinný základní čistič pro odstraňování nečistot z olejů, tuků, dehtu, sazí a kouřových zplodin i přípálených cukrových povlaků.	Pro aplikaci přístroji pro předstříkání a vysokotlakými čističi bez ohřevu vody Příprava roztoku/dávkování: Prostředek pro předstříkání 1+9/ neředěný Vysokotlaký čistič 1+3/4-8%	alkalický Hodnota pH: 13.5 v koncentrátu	20 l 200 kg	6.295-094 6.295-095

Příslušenství

Popis výrobku	Použití	Objednací číslo
Kohout na kanystr 50 mm	K dávkovanému odběru čisticích prostředků z 25 l a 30 l kanystrů.	6.291-109
Kohout na sud	K dávkovanému odběru čisticích prostředků ze sudů.	6.412-438
Sudová pumpa	K dávkovanému a bezpečnému odběru čisticích prostředků ze všech 200 l sudů.	6.291-108

¹⁾obsažen v DGHM seznamu dezinfekčních prostředků z 04.02.2002 pro plošnou dezinfekci (mhp Verlag GmbH, 65205 Wiesbaden) a 6. seznam dezinfekčních prostředků pro potravinářství z 01.07.03 (Deutsches Tierärzteblatt 07/03)